

Tuurnat ja 600-järjestelmässä (6 t)

TP13D

Tuurna Al-liitoksiin, tuurnapuristus, kaksi puristusta tarvitaan.

Käytetään V600-järjestelmässä.

Harvasäikeinen 16 – 25 mm², yhtenäinen 16 – 35 mm².



Tuotenumero: **5103-017400**

EAN: **7393487000292**

Snro: **6406497**

Puristusgeometria: **Punch**

Puristimien lukumäärä: **2**

mm² Säikeinen Al: **16-25**

mm² Kiinteä Al: **16-35**

